

# I2000<sup>2</sup>-FILTERKARTUSCHE

LIEFERT HOCHWERTIGE WASSERQUALITÄT FÜR EISANWENDUNGEN

I2000<sup>2</sup>-Austauschkartusche: (6er-Packung):  
EV9612-27



## ANWENDUNGEN

- ◆ Eismaschinen

## MERKMALE • VORTEILE

- ◆ Reduziert wasserbedingte Eismaschinenprobleme, die durch Kalkablagerungen\*, verursacht durch Schmutz und gelöste Mineralien, entstehen
- ◆ Einfacher, hygienischer, schneller Filteraustausch
- ◆ Reduziert Ablagerungen und Verstopfungen von Verteilerleitungen, Verdampferplatten und Pumpen
- ◆ Die exklusive Precoat-Filtration liefert eine Reduzierung von Chlorgesmack und -geruch und mikrofiltert Schmutz und Partikel bis zu einer Größe von 0,2 $\mu$ m auf mechanische Weise
- ◆ Die proprietären Micro-Pure II-Filtermedien von Pentair Everpure hemmen effektiv das Wachstum von Bakterien auf den Filtermedien, welche die Produktlebensdauer verkürzen können
- ◆ Zertifiziert nach NSF/ANSI Standard 53 zur Reduzierung von Zysten wie Kryptosporidien und Giardien

## INSTALLATIONSHINWEISE

- ◆ Vertikal mit nach unten hängender Kartusche installieren.
- ◆ Lassen Sie 6,35 cm (2½ Zoll) Freiraum unter der Kartusche, um den Kartuschenwechsel zu erleichtern.
- ◆ Spülen Sie den Filter, indem Sie Wasser gemäß Anleitung durch den Filter laufen lassen.

## BETRIEBSHINWEISE

- ◆ Tauschen Sie die Kartusche aus, sobald die Durchflussmenge ungewöhnlich langsam wird oder bevor die Nennkapazität erreicht wird. Es wird empfohlen, die Kartusche mindestens einmal pro Jahr auszutauschen.
- ◆ Tauschen Sie die Kartuschen aus, sobald die Kapazität erreicht ist oder der Druck unter 10 psi (0,7 bar) fällt.
- ◆ Spülen Sie die Filterkartusche jeweils bei der Montage und beim Kartuschenwechsel.

## GRÖSSENBESTIMMUNG

- ◆ Betriebsdurchflussrate:  
Maximal 6,3 l/min. (1,67 gpm)
- ◆ Nennkapazität:  
34.069 Liter (9.000 Gallonen)

\* Wie von Pentair getestet.

† Validiert durch ein nach ISO 17025 akkreditiertes Labor für 99,999 % Reduktion von *Pseudomonas diminuta* gemäß dem Protokoll ASTM F838-05 für die Validierung von 0,2- $\mu$ m-Sterilfiltern.


EPA Est. Nr. 002623-IL-002

# i2000<sup>2</sup>-AUSTAUSCH-KARTUSCHE

EV9612-27



i2000<sup>2</sup>-Austauschkartusche (6er-Packung):  
EV9612-27



## KENNDATEN

- ◆ **Betriebsdurchflussrate:**  
Maximal 6,3 l/min. (1,67 gpm)
- ◆ **Nennkapazität:**  
34.069 Liter (9.000 Gallonen)
- ◆ **Druckanforderungen**  
0,7-8,6 bar (10-125 psi), stoßfrei
- ◆ **Temperatur**  
2-38 °C (35-100 °F)
- ◆ **Gesamtabmessungen**  
52,7 cm L x 8,2 cm T  
(20,75" L x 3,25" T)
- ◆ **Elektrischer Anschluss**  
Nicht erforderlich



System getestet und zertifiziert von NSF  
International gemäß NSF-/ANSI-Normen 42 und 53  
zur Reduzierung von:

NORM-NR. 42 – WIRKUNGSÄSTHETIK	NORM-NR. 53 – GESUNDHEITSEF- FEKTE
Chemische Reduktion Geschmack und Geruch Chlor	Mechanische Filtration
Mechanische Filtration Nennpartikelklasse 1	Zysten Trübung Asbest

EPA Nr. 002623-IL-002

Pentair-Warenzeichen und -Logos sind Eigentum von Pentair plc oder seiner verbundenen Unternehmen. Eine detaillierte Liste der eingetragenen Marken von Pentair finden Sie unter [www.pentair.com/en/registrations.html](http://www.pentair.com/en/registrations.html). Eingetragene oder nicht eingetragene Markenzeichen und Logos von Drittherstellern sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Die Produkte und Leistungen von Pentair werden ständig optimiert. Daher behält Pentair sich das Recht auf Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor. Pentair ist ein Unternehmen, das Chancengleichheit fördert.

EV9612-27 AU21 ©2021 Pentair Filtration Solutions, LLC. Alle Rechte vorbehalten.